


Pajungimo kabelis KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR

Gaminio numeris: 525654

FESTO

labai lankstūs, tinka greitai persijungiantiems skirstytuvams ir multipoliniams paskirstytojams MPV.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Suspaudimo momentas	0,25 Nm
Produkto svoris	18 g
Elektrinis pajungimas	kampinis lizdas / tiesus kištukas keturkampės formos / M8x1 2-kojelės / 3-kojelės
Kabelio struktūra	2x0,25
Kabelio skersmuo	3,4 mm
Kabelio ilgis	0,5 m
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2 centriniu varžtu
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PA
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PUR)
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Bronzinis