



# Lygiagretūs griebtuvai HGPP-25-A-G2

Gaminio numeris: 525663

FESTO

Didelio tikslumo, pozicijos indikavimas su Hall'o arba induktyviniais jutikliais. Užtikrinta sugriebimo jėga užsidarant ...- G2.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Spaustuvų eiga	10 mm
Maksimalus perstūmimo tikslumas	0,1 mm
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	≤ 0,02 mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Drive system	pneumatinė
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	lygiagretus
Griebtuvo jėga	Uždarymo metu
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	Hall jutikliams induktyviniams jutikliams
Darbinis slėgis	5 ... 8 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	105 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	90 ms
Maksimalki masė išoriniam griebtuvo pirštui	250 g
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	380 N
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	21 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	21 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	21 Nm
Produkto svoris	898 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material cover cap	POM
Material housing	Hard anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	Wrought aluminium alloy, nickel-plated