



# Vienkryptis droselis GRXA-HG-1/8-QS-6

Gaminio numeris: 525668  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su stabdikliu ir QS jungtimi

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-6
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Veikimo būdas	pneumatinė
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu Su išoriniu sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	140 l/min
Valdymo slėgis	2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0,5 ... 10 bar
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 -> 0bar	280 l/min
Standartinis srauto debitas negrįžtama kryptimi: 6 -> 0 bar, paveiktas	260 ... 300 l/min
Standartinis srauto debitas negrįžtama kryptimi: 6 -> 0 bar, nepaveiktas	270 ... 300 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas negrįžtama kryptimi, paveikta	120 ... 160 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas negrįžtama kryptimi, nepaveikta	115 ... 165 l/min
Išjungimo laikas	44 ms
Ijungimo laikas	6 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Saugojimo temperatūra	-10 ... 40 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Nominalus užveržimo momentas	3,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 10 %
Produkto svoris	28,2 g
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aliuminio liejinys anoduotas
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Žalvaris
Material swivel fitting	POM