

Priartėjimo jutiklis SME-8F-DS-24V-K0,3-M8D

Gaminio numeris: 525896

FESTO

Elektrinis, herkoninis kontaktas, pavaroms su 8 mm pločio grioveliu jutikliams, tvirtinimas iš viršaus, su M8 šakute.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Jungiklio išėjimas	Su kontaktu, dvipolis
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimali išėjimo srovė	500 mA
Kabelio ilgis	0,3 m
Elektrinis pajungimas	3-poliai Jungtis su kabeliu M8x1
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Konstrukcija	T- formai
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Matavimo principas	Magnetinis
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
išjungimo laikas	0,03 ms
Suveikimo laikas	≤ 0,5 ms
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	atitinka EU-EMV reikalvims
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
Produkto svoris	10 g
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Montavimo tipas	Užfiksuota T formoje
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	PA
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR