



# Priartėjimo jutiklis SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE

Gaminio numeris: 525907

FESTO

Elektrinis, herkoninis kontaktas, 2 laidų pajungimas, pavaroms su 8 mm pločio grioveliu, tvirtinimui iš viršaus, su kabeliu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus DC įtampos lygis	5 ... 30 V
Jungiklio išėjimas	Su kontaktu, dvipolis be LED funkcijos
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Kabelio ilgis	2,5 m
Elektrinis pajungimas	2 - šerdžių Kabelis
Konstrukcija	T- formai
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Matavimo principas	Magnetinis
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
išjungimo laikas	0,05 ms
Suveikimo laikas	0,6 ms
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	3 W
Įtampos kritimas	3,5 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Suspaudimo momentas	0,6 Nm
Produkto svoris	27 g
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Montavimo tipas	Užfiksuota T formoje
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	PA
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR