



Priartėjimo jutiklis SMT-8F-ZS-24V-K2,5-OE-EX

Gaminio numeris: 525908

FESTO

Elektrinis, bekontaktis, 2- laidų pajungimas, pavaroms su 8 mm pločio grioveliu, su tvirtinimu iš viršaus, su kabeliu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	T- formai
Atitinka standartus	DIN EN 60947-5-2
Leidimas	C-Tick
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Sprogimo apsauga	Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
ATEX kategorijos dujos	II 3G
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex nA II T4 X
ATEX kategorijos dulės	II 3D
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex td A22 IP65/67 T110°C X
Nesprogi aplinkos temperatūra	-25°C ≤ Ta ≤ +55°C
Informacija	Be vario ir PTFE.
Matavimo principas	Induktyvinis
Aplinkos temperatūra	-25 ... 55 °C
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Suveikimo laikas	≤ 1,6 ms
išjungimo laikas	≤ 1,6 ms
Maksimalus perjungimo dažnis	300 Hz
Maksimali išėjimo srovė	100 mA
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	3 W
Įtampos kritimas	≤ 5,6 V
Liekamoji srovė	≤ 0,8 mA
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Perkrovimo galimybė	Galimas
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	2 - šerdžių Kabelis
Jungties išėjimo kryptis	ašinis
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio priedas	Standartas
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR
Montavimo tipas	Užfiksuota T formoje įdedama į lizdą iš apačios
Maksimalus priveržimo momentas	0,6 Nm
Produkto svoris	22 g
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 55 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Izoliacinė įtampa	50 V
Užtęstumo laipsnis	3