



Priartėjimo jutiklis SMT-8F-NS-24V-K2,5-OE

Gaminio numeris: 525909

FESTO

Elektrinis, bekontaktis, NPN, pavaroms su 8 mm pločio grioveliu davikliams, montavimui iš viršaus, su kabeliu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Jungiklio išėjimas	NPN
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Kabelio ilgis	2,5 m
Elektrinis pajungimas	3- šerdys Kabelis
Konstrukcija	T- formai
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
išjungimo laikas	7 ms
Suveikimo laikas	$\leq 0,2$ ms
Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė	3 W
Liekamoji srovė	0,1 mA
Įtampos kritimas	1,8 V
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Produkto svoris	30 g
Perjungimo reikšmės atkuriamumas	+/- 0,1 mm
Montavimo tipas	Užfiksuota T formoje
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	PA
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR