


# Kištukas SEA-GS-HAR-4POL

Gaminio numeris: 525928  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Skirstytuvų saloms.](#)

[Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.](#)



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Montavimo tipas	su sriegiu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	11,5 g
Elektrinis pajungimas	4-poliai M12x1 Tiesi jungtis / pleištiniai gnybtai
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 32 V
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 32 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Kabelio prijungimas	Pg9
Leistinas kabelio skersmuo	4 ... 5,1 mm
Leistinas laido skersmuo	0,1 mm 1,2 ... 1,6 mm
Gnybto skerspjūvis	0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	Cinkuota Nikeliuota
Leistina laido izoliacija	PVC