


# Vakuuminis siurbtukas

## ESS-30-GT-M10

Gaminio numeris: 525969

FESTO

lengvai pakeičiamas,



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	3,5 mm
Min. detalės spindulys	26 mm
Nominalus dydis	2,5 mm
Siurbtuko diametras	30 mm
Siurbtuko apimtis	2,4 cm <sup>3</sup>
Montavimo pozicija	Bet koks
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 5
Siurbtuko forma	Round deep
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	36 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	13 N
Produkto svoris	13 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	M10
Spalva	raudonas/rudas
Atramos kietumas	72 +/- 5
Material of threaded plug	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	Vulkollan®