


Vakuuminis siurbtukas

ESS-40-GT-M10

Gaminio numeris: 525973

FESTO

lengvai pakeičiamas,



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	5,5 mm
Min. detalės spindulys	35 mm
Nominalus dydis	2,5 mm
Siurbtuko diametras	40 mm
Siurbtuko apimtis	5,4 cm ³
Montavimo pozicija	Bet koks
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 5
Siurbtuko forma	Round deep
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	64 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	20 N
Produkto svoris	15 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	M10
Spalva	raudonas/rudas
Atramos kietumas	72 +/- 5
Material of threaded plug	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	Vulkollan®