

Vakuuminis siurbtukas ESS-60-GT-M10

Gaminio numeris: 525980

FESTO

lengvai pakeičiamas,



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	6 mm
Min. detalės spindulys	75 mm
Nominalus dydis	2,5 mm
Siurbtuko diametras	60 mm
Siurbtuko apimtis	11,3 cm ³
Montavimo pozicija	Bet koks
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 5
Siurbtuko forma	Round deep
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	134 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	37 N
Produkto svoris	20 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuomo pajungimas	M10
Spalva	raudonas/rudas
Atramos kietumas	72 +/- 5
Material of threaded plug	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	Vulkollan®