

Vakuuminis siurbtukas

ESS-80-GT-G1/4

Gaminio numeris: 525985

FESTO

lengvai pakeičiamas,



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	7,5 mm
Min. detalės spindulys	100 mm
Nominalus dydis	5,5 mm
Siurbtuko diametras	80 mm
Siurbtuko apimtis	28,6 cm ³
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	apvalus, varpo formos
Siurbtuko forma	Round deep
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	245 N
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	245 N
Maksimalus tvirtinimo sriegio priveržimo momentas	11 Nm
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	99 N
Produkto svoris	60 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	G1/4
Spalva	raudonas/rudas
Atramos kietumas	72 +/- 5
Material of threaded plug	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	Vulkollan®