


Vakuomo siurbtukas ESV-40-GT

Gaminio numeris: 526001

FESTO

Dylanti, lengvai pakeičiama



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	5,5 mm
Min. detalės spindulys	35 mm
Siurbtuko diametras	40 mm
Siurbtuko apimtis	5,4 cm ³
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	apvalus, varpo formos
Siurbtuko forma	Round deep
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	54 N
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	64 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	20 N
Produkto svoris	5,7 g
Montavimo tipas	per vakuomo prieigą
Spalva	raudonas/rudas
Atramos kietumas	72 +/- 5
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	Vulkollan®