

Vakuomo siurbtukas ESV-50-BT

Gaminio numeris: 526007

FESTO

Dylanti, lengvai pakeičiama



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	10 mm
Min. detalės spindulys	40 mm
Siurbtuko diametras	50 mm
Siurbtuko apimtis	17,6 cm ³
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Dumpliniai
Siurbtuko forma	Apvalus, 1,5- gofro
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	100 N
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	100 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	39 N
Produkto svoris	16,2 g
Montavimo tipas	per vakuumo priegą
Spalva	raudonas/rudas
Atramos kietumas	72 +/- 5
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	Vulkollan®