


# Manometro komplektas DPA-63-10-MA-SET

Gaminio numeris: 526096

FESTO

slėgio stiprintuvui



## Tech. Duomenys

| Savybės                   | Reikšmė             |
|---------------------------|---------------------|
| Atitinka standartus       | EN 837-1            |
| Manometro nominalus dydis | 40                  |
| Konstrukcija              | manometras          |
| Montavimo tipas           | Su išoriniu sriegiu |
| Darbinis slėgis           | 10 bar              |
| Matavimo tikslumo klasė   | 2,5                 |
| Apsaugos klasė            | IP43                |
| Aplinkos temperatūra      | 5 ... 60 °C         |
| PWIS conformity           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Informacija               | atitinka RoHS       |
| Montavimo pozicija        | Bet koks            |
| Pneumatinis pajungimas    | G1/8                |
| Produkto svoris           | 250 g               |