


Vakuomo generatorius VN-30-L-T6-PQ4-VA5-RO2

Gaminio numeris: 526136

FESTO

Standartinis, didelio siurbimo našumo, plotis 24 mm, T- formos, su įkišama jungtimi ir atviru slopintuvu. Vakuumo jungtis su išoriniu sriegiu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis, Laval tūtelė	3 mm
Tinklelio matmuo	24 mm
Konstrukcija, slopintuvas	atidaryta
Montavimo pozicija	Bet koks
Išmetiklio charakteristikos	Didelis siurbimo srauto debitas Standartas
Integruota funkcija	Atviras slopintuvas
Konstrukcija	T- forma
Nominalus slėgis maksimaliam prisiurbimui	6 bar
Darbinis slėgis	1 ... 8 bar
Nominalus darbinis slėgis	6 bar
Maksimalus siurbimo srautas atmosferinio slėgio atžvilgiu	339 l/min
Laikas pripildyti oru, esant nominaliam slėgiui	0,1 s
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Akustinis slėgis prie nominalaus darbinio slėgio	70 dB(A)
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	0,8 Nm
Produkto svoris	189 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-10
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Atviras slopintuvas
Vakuomo pajungimas	G1/4
Material of connecting thread	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM- sustiprinta
Material silencer	Padengtas aliuminiu POM PU puta
Material transmitter nozzle	Aliuminio liejinys
Material fitting	Žalvaris Nikeliuota