


Magistralės mazgas CPX-FB14

Gaminio numeris: 526174
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Moduliniam elektriniam terminalui CPX.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Protokolas	CANopen
Matmenys B x L x H	(ryšio bloko įjungimas) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkto svoris	115 g
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA - sustiprintas PC
Produkto-specifinis LED displėjus	M: Pakeiskite parametrus PL: tiekimo įkrovimas PS: Electronics supply, sensor supply SF: sistemos klaida
Magistralės-specifinis LED displėjus	IO: įvesties ir išvesties būklė MS: Modulio būklė NS: Tinklo būklė
Įrenginio-specifinė diagnostika	Channel and module-oriented diagnostics Žemos įtampos modulis Diagnostics memory
Valdymo elementai	DIL jungikliai
Fieldbus sąsaja	2x M12x1, 5-kojelės Lizdas Sub-D, 9-kojelės 5 gnybtų juostelė Surenkama jungtis Sub-D
Maksimali adreso apimtis įėjimams	32 Byte
Maksimali adreso apimtis išėjimams	32 Byte
Parametrų konfigūravimas	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Sistemos parametrai
Sparta, bodais	125, 250, 500 ir 1000 kbit/s
Parama konfigūruojant	EDS failas
Papildomos funkcijos	- Necikliška prieiga prie duomenų per "SDO" Channel-oriented diagnostics via fieldbus Start- up parametrizavimas normaliu tekstu per magistralinio ryšio sistemą Sistemos būvį nusako proceso duomenys Papildoma diagnostikos prieiga aptarnavimo prietaisams
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Typ. 200 mA