

Filtru-regulatorius

LFR-M5-D-7-5M-MICRO-H

Gaminio numeris: 526274

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Jungtys įsukamos į korpusą, su manometru, pusiau automatinis kondensato išleidimas

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|---|
| Dydis | Mikro |
| Serijos | D |
| Vykdklio užraktas | Pasukama rankenėlė su užraktu |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Filtravimo laipsnis | 5 µm |
| Kondensato drena | pusiau automatinis |
| Konstrukcija | Filtru regulatorius su manometru |
| Maksimalus kondensato kiekis | 3 cm ³ |
| Manometras | su manometru |
| Darbinis slėgis | 1 ... 10 bar |
| Slėgio valdymo diapazonas | 0,5 ... 7 bar |
| Maksimali slėgio histerezė | 0,3 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 110 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertinės dujos |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 104 g |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | M5 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | M5 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Aliuminio liejinys |
| Material bowl | PC |