

Filtrai

LF-N1/8-D-5M-MICRO

Gaminio numeris: 526301
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su įsukama sujungimų plokšte, rankinis kondensato išleidimas

Šis produktas galimas tik užsakyti iš Festo USA.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mikro
Serijos	D
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliau
Maksimalus kondensato kiekis	3 cm ³
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	290 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Oro švarumo klasė išėjime	Inertinės dujos Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	64 g
Montavimo tipas	su priedais Instaliavimas į liniją Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/8-27
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/8-27
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie filtrą	PE
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	PC