

# Filtrai

## LF-QS4-D-5M-MICRO

Gaminio numeris: 526305



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Sujungimų plokštė su įkišamomis jungtimis, rankinis kondensato išleidimas

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mikro
Serijos	D
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliau
Maksimalus kondensato kiekis	3 cm <sup>3</sup>
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	170 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	64 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-4
Informacija	atitinka RoHS
Material filter	PE
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	PC