

# Tepalinė LOE-QS4-D-MICRO

Gaminio numeris: 526313



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[Sujungimų plokštė su įkišamomis jungtimis](#)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mikro
Serijos	D
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Konstrukcija	proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimali tepalo talpa	6,5 cm <sup>3</sup>
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Minimalus srauto debitas tepimui	3 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas	160 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	59 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-4
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material bowl	PC