



# Tiesinė pavara DGP-25-500-PPV-A-B

Gaminio numeris: 526647

FESTO

Padėties nustatymui, be koto, su mechanine mova tarp stūmoklio ir pavaros, ir valdoma amortizacija abiejuose galuose.  
Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2013.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	500 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Pagrindinė kreipiamoji
Pavaros principas	teigiamas blokavimas (griovelis)
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	18 mm
Skersinis momentas Mx (diagrama)	1 Nm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	295 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	295 N
Judanti masė	180 g
Judanti masė 0 mm eigos	180 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	840 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	36 g
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys padengtas
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis anoduotas