



# Tiesinė pavara DGP-32-400-PPV-A-B

Gaminio numeris: 526654

FESTO

Padėties nustatymui, be koto, su mechanine mova tarp stūmoklio ir pavaros, ir valdoma amortizacija abiejuose galuose.  
Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2013.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	400 mm
Stūmoklio diametras	32 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Pagrindinė kreipiamoji
Pavaros principas	teigiamas blokavimas (griovelis)
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	20 mm
Skersinis momentas Mx (diagrama)	2 Nm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	483 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	483 N
Judanti masė	320 g
Judanti masė 0 mm eigos	320 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	1.550 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	41 g
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys padengtas
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis anoduotas