



# Priartėjimo jutiklis SME-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

Gaminio numeris: 526672

FESTO

Elektrinis, herkoninis kontaktas, 2 laidų pajungimas, pavaroms su 10 mm pločio grioveliu, tvirtinimui iš viršaus, su kabeliu.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                     | Reikšmė  |
|---|--|
| Konstrukcija                                | apvaliai skylei                                    |
| Atitinka standartus                         | DIN EN 60947-5-2                                   |
| Leidimas                                    | c UL us - Listed (OL)                              |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                | atitinka EU-EMV reikalvimus                        |
| Informacija                                 | Be vario ir PTFE.                                  |
| Matavimo principas                          | Magnetinis   |
| Aplinkos temperatūra                        | -20 ... 60 °C                                      |
| Jungiklio išėjimas                          | Su kontaktu, dvipolis<br>be LED funkcijos          |
| Komutavimo elemento funkcija                | Normaliai atviras kontaktas                        |
| Perjungimo reikšmės atkuriamumas            | +/- 0,1 mm   |
| Suveikimo laikas                            | ≤ 0,6 ms   |
| išjungimo laikas                            | ≤ 0,05 ms  |
| Maksimalus perjungimo dažnis                | 800 Hz   |
| Maksimali išėjimo srovė                     | 100 mA   |
| Maksimali kontaktinė galia, kintama srovė   | 3 VA   |
| Maksimali kontaktinė galia, nuolatinė srovė | 3 W  |
| Įtampos kritimas                            | ≤ 4,5 V  |
| Atsparumas trumpam jungimui                 | Ne   |
| Perkrovimo galimybė                         | Negalimas  |
| Nominalus AC įtampos lygis                  | 5 ... 30 V   |
| Nominalus DC įtampos lygis                  | 5 ... 30 V   |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo       | Ne   |
| Elektrinis pajungimas                       | Kabelis<br>2 - šerdžių                             |
| Jungties išėjimo kryptis                    | ašinis   |
| Kabelio ilgis                               | 2,5 m  |
| Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai   | PUR  |
| Montavimo tipas                             | Užfiksuota T formoje<br>įdedama į lizdą iš apačios |
| Suspaudimo momentas                         | 0,2 Nm   |
| Produkto svoris                             | 18 g   |
| Informacija apie tvirtinimą                 | PPS<br>aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis    |
| Darbo režimo displėjus                      | LED geltonas                                       |
| Aplinkos temperatūra                        | -5 ... 60 °C                                       |
| Apsaugos klasė                              | IP65<br>IP67                                       |
| Izoliacinė įtampa                           | 50 V   |
| Atsparumas smūgiams                         | 0,8 kV   |
| Užterštumo laipsnis                         | 3  |