


Servovariklis MTR-AC-100-5S-AA

Gaminio numeris: 526735

FESTO

Be pavaros ir stabdžio.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Rotoriaus pozicijos jutiklis	Rezolveris
Temperatūros monitoringas	PTC rezistorius
Maksimalus greitis	4.550 1/min
Nominalus pasisukimo greitis	3.600 1/min
Nenutrūkstama atviros grandinės srovė	8,43 A
Izoliacinė apsaugos klasė	F
Variklio konstanta	1,49 Nm/A
Nominali variklio galia	2.396 W
Nominali nuolatinė įtampa	560 V
Nominali variklio srovė	4,3 A
Maksimali srovė	16 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	Maks. 90%
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	-40 ... 40 °C
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	6,8 kgcm ²
Rotoriaus masės inercijos momentas	6,8 kgcm ²
Nominalus momentas	6,36 Nm
Maksimalus momentas	23 Nm
Sustojimo momentas	12,53 Nm
Leidžiama ašinė veleno apkrova	150 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	500 N
Produkto svoris	9.100 g
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas