

Variklio kabelis KMTR-AC-10

Gaminio numeris: 526740

FESTO

Servovarikliams MTR-AC-55/70/100



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C -40 ... 80 °C
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	100 mm
Kabelio struktūra	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² Ekranuotas
Kabelio ilgis	10 m
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PUR