

# Manometras

## MA-63-232-R1/4-PSI-E-RG

Gaminio numeris: 526793  
Nebetiekiamas produktas

Su displėjumi psi vienetais, leistinos raudona/zalia ribos.  
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



### Tech. Duomenys

| Savybės                                 | Reikšmė                                 |
|---|---|
| Indikacijos diapazonas [psi]            | 0 ... 232 psi                           |
| Atitinka standartus                     | EN 837-1                                |
| Manometro nominalus dydis               | 63                                      |
| Konstrukcija                            | manometras                              |
| Montavimo tipas                         | Instaliavimas į liniją                  |
| Darbinė terpė                           | Inertinės dujos<br>Neutralūs skysčiai   |
| Darbinis slėgis                         | 0 ... 232 Psi                           |
| Kintantis apkrovos faktorius            | 0,66                                    |
| Matavimo tikslumo klasė                 | 2,5                                     |
| Apsaugos klasė                          | IP43                                    |
| Terpės temperatūra                      | -20 ... 60 °C                           |
| Aplinkos temperatūra                    | -20 ... 60 °C                           |
| Informacija                             | atitinka RoHS                           |
| Pajungimo pozicija                      | Užpakalinė centrinė pusė                |
| Pneumatinis pajungimas                  | R1/4                                    |
| Medžiaga                                | Žalvaris                                |
| Informacija apie smeigę                 | Žalvaris                                |
| Informacija apie tvirtinimą             | ABS                                     |
| Informacija apie peržiūros langą        | PMMA                                    |
| Korpuso spalva                          | Juodas                                  |
| Produkto svoris                         | 90 g                                    |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Netinka deguoniui<br>Netinka acetilenui |