

Manometras MA-27-160-M5-PSI

Gaminio numeris: 527405

FESTO

Displėjus su psi vienetais.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Display range	0 ... 160 psi
Manometro nominalus dydis	27
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Darbinis slėgis	0 ... 160 Psi
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	4
Apsaugos klasė	IP43
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	M5
Medžiaga	Žalvaris
Material of threaded plug	Žalvaris
Material housing	PA
Material screen	PS
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	11 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui