


Smulkus filtras MS6N-LFM

Gaminio numeris: 527671

FESTO

Su NPT- tipo sriegiu.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Serijos	MS
Dydis	6
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Filtravimo laipsnis	0,01 ... 1 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota Rankinis pasukimas pusiau automatinis
Darbinis slėgis	0 ... 20 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:7:2] Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga integruota kaip metalinė apsauga
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Diferencinis slėgis	Vaizdinis indikatorius su slėgio jutikliu
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material filter	Boro silikato pluoštas
Material seals	NBR
Informacija	atitinka RoHS