



Paskirstymo modulis MS6N-FRM

Gaminio numeris: 527677

FESTO

Su NPT- tipo sriegiu.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas
Manometras	Prepared for G1/4 Prepared for G1/8 su slėgio jutikliu su manometru
Darbinis slėgis	0 ... 20 bar
Srauto išėjimas pagrindine kryptimi 1->2	3.200 ... 14.700 l/min
Srauto išėjimas viršuje	2.700 ... 6.000 l/min
Srauto išėjimas apačioje	2.800 ... 6.400 l/min
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 125 V
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	458 g
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu