


# Filtrai MS4-LF

Gaminio numeris: 527695

FESTO

Montavimui ant pado, su G- tipo sriegiu



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės                                      | Reikšmė   |
|--|---|
| Dydis  | 4   |
| Serijos                                      | MS  |
| Montavimo pozicija                           | vertikalus +/- 5°   |
| Filtravimo laipsnis                          | 5 ... 40 µm   |
| Kondensato drena                             | Pilnai automatizuota<br>Rankinis pasukimas<br>pusiau automatinis  |
| Konstrukcija                                 | Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliau  |
| Taurės apsauga                               | Plastikinė apsauga<br>integruota kaip metalinė apsauga  |
| Darbinis slėgis                              | 0 ... 14 bar  |
| Standartinis nominalus srauto debitas        | 1.000 ... 1.700 l/min   |
| Leidimas                                     | c UL us - Recognized (OL)   |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                 | atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)   |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions   |
| ATEX kategorijos dujos                       | II 2G   |
| ATEX kategorijos dulkės                      | II 2D   |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo               | Ex h IIC T6 Gb X  |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo             | Ex h IIIC T60°C Db X  |
| Nesprogi aplinkos temperatūra                | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C  |
| Darbinė terpė                                | Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertinės dujos |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 2 - Moderate corrosion stress   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Saugojimo temperatūra                        | -10 ... 60 °C   |
| Food-safe                                    | See Supplementary material information  |
| Terpės temperatūra                           | -10 ... 60 °C   |
| Aplinkos temperatūra                         | -10 ... 60 °C   |
| Montavimo tipas                              | Instaliavimas į liniją<br>su priedais<br>Pasirenkamas   |
| Informacija                                  | atitinka RoHS   |
| Material of connecting plate                 | Padengtas aliuminiu   |
| Material seals                               | NBR   |
| Material filter                              | PE  |
| Material housing                             | Padengtas aliuminiu   |
| Material separating plate                    | POM   |