

# Oro paruošimo blokai FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H

Gaminio numeris: 527861


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Be įsukamos sujungimų plokštės, su manometru, pusiau automatinis kondensato išleidimas

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mikro
Serijos	D
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Kondensato drena	pusiau automatinis
Konstrukcija	Filtru regulatorius su manometru proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimalus kondensato kiekis	3 cm <sup>3</sup>
Filtravimo laipsnis	5 μm
Manometras	su manometru
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 7 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,3 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	80 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	113 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Material housing	Aliuminio liejinys
Material bowl	PC