

Operatoriaus įtaisas CPX-MMI-1

Gaminio numeris: 529043

FESTO

Moduliniam elektriniam terminalui CPX.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	81 mm
Aukštis	28 mm
Ilgis	137 mm
Maksimalus jungties kabelio ilgis	15 m
Displėjus	128 x 64 pikselių LCD-Display Su fono apšvietimu
Valdymo elementai	3 funkciniai klavišai 4 slenkantys klavišai Membraninė klaviatūra
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Duomenų sąsaja	RS 232 sąsaja 57,6Kbaud M12 lizdas 4-poliai
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Maitinimas	yra tiekiami iš prijungto įrenginio
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	50 - 60 mA
ATEX kategorijos dujos	II 3G
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX kategorijos dulkės	II 3D
Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Nesprogi aplinkos temperatūra	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Sąlyginė oro drėgmė	nesikondensuojantis
Apsauga nuo tiesioginio ir netiesioginio kontakto	PELV
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	150 g
Material housing	PA - sustiprintas