


Skirstytuvų sala CPA-SC-MP-VI

Gaminio numeris: 529045
Nebetiekiamas produktas

FESTO

su multi-pin jungtimi

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	2x2/2 atviras/uždaras, vienos ritės 2x3/2 uždaras, vienos ritės 2x3/2 atviras, vienos ritės 3/2 uždaras, vienos ritės 5/2 bistabilus 5/2 vienos ritės 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu 5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas 5/3 uždaras
Skirstytuvo dydis	10 mm
Didžiausias nominalus srautas	180 l/min bei 10 mm
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Elektrinis valdymas	Daugiakontaktė jungtis
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	20
Maksimalus slėgio zonų skaičius	2
Elektrinių I/O sistema	Taip
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Plotis	10 mm
Apsaugos klasė	IP40
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Nominalus dydis	2,5 mm
Oro išmetimo funkcija	nedroselijuojantis
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvų salos tipas	82
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Valdomas oro tiekimas	išorinis vidinis
Skirstytuvų salos struktūra	Fiksuotas tinklelis
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Tinkamumas vakuumui	Taip
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampų svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]