



Paskirstymo modulis MS4-FRM-1/8-Y-Z

Gaminio numeris: 529561

FESTO

Įeina slėgio relė be indikatoriaus, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas
Darbinis slėgis	0 ... 12 bar
Srauto išėjimas pagrindine kryptimi 1→2	1.800 l/min
Srauto išėjimas viršuje	1.600 l/min
Srauto išėjimas apačioje	1.700 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	405 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/4
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu