


Mikro filtras MS6-LFM-3/8-ARM-Z

Gaminio numeris: 529672

FESTO

0,01 µm filtras, plastikine kolba su plastikine apsauga, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	0,01 µm
Filtro efektyvumas	99,9999 %
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Maksimalus kondensato kiekis	38 cm ³
Darbinis slėgis	0 ... 20 bar
Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	900 l/min
Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	135 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,01 mg/m ³
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	600 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie filtrą	Boro silikato pluoštas
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	PC