

Paleidimo vožtuvas MS6-EE-3/8-V110

Gaminio numeris: 529835

FESTO

Elektrinis, oro srautas: iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Oro išmetimo funkcija | nedroselijuojantis |
| Rankinis valdymas | fiksavimas Stūmimas |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 uždaras, vienos ritės |
| Darbinis slėgis | 4 ... 18 bar |
| C reikšmė | 22 l/sbar |
| b reikšmė | 0,5 |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 5.500 l/min |
| Budėjimo ciklas | 100% |
| Ritės charakteristikos duomenys | 110 V AC: 50/60 Hz, perjungimo galia: 3 VA, laikymo galia: 2,4 VA |
| Leistini įtampos svyravimai | +/- 10 % |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. atitinka RoHS |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Leidimas | c UL us - Recognized (OL) |
| Montavimo tipas | Pasirenkamas Instaliavimas į liniją su priedais |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Produkto svoris | 740 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G3/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G3/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1/2 |
| Valdomas oro tiekimas | Vidinis |
| Elektrinis pajungimas | Kištukas Kubinės konstrukcijos Pagal DIN EN 175301-803 C forma |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |