


Skirstytuvas su mygtuku VHEF-PTCZ-B32-G14

Gaminio numeris: 5299714

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 bistabilus
Veikimo būdas	rankinis
Plotis	20 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	870 l/min
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Nominalus dydis	6 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Instructions for use	Actuate only manually
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	išorinis
Srauto kryptis	reversuojamas
Overlap	Zero overlap
Pilot pressure MPa	0,3 ... 1 MPa
Valdymo slėgis	3 ... 10 bar
Pilot pressure	43,5 ... 145 psi
Maksimalus perjungimo dažnis	0,5 Hz
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Veikimo jėga	20 N
Release force	25 N
Produkto svoris	161 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme Pasirenkamas
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	M5
Valdomas oro portas 12	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	PA - sustiprintas
Material seals	NBR
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy