


Skirstytuvas su mygtuku VHEF-PTCZ-M32-M-N18

Gaminio numeris: 5299718

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 atviras/uždaras, vienos ritės |
| Veikimo būdas | rankinis |
| Plotis | 20 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 750 l/min |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 10 bar |
| Konstrukcija | Mažytė vieta |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Nominalus dydis | 5,6 mm |
| Oro išmetimo funkcija | droseliuojamas |
| Instructions for use | Actuate only manually |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Valdomas oro tiekimas | išorinis |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Overlap | Zero overlap |
| Pilot pressure MPa | 0,3 ... 1 MPa |
| Valdymo slėgis | 3 ... 10 bar |
| Pilot pressure | 43,5 ... 145 psi |
| Maksimalus perjungimo dažnis | 0,5 Hz |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Veikimo jėga | 24,5 N |
| Produkto svoris | 168 g |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į priekinę panelę Su kiauryme Pasirenkamas |
| Pagalbinis valdymo oro portas 12/14 | M5 |
| Valdomas oro portas 12 | M5 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | 1/8 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | 1/8 NPT |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover | PA - sustiprintas |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |