


Žingsninis variklis MTR-ST-57-48S-AB

Gaminio numeris: 530062

FESTO

Be reduktoriaus su stabdžiu.
Nutraukiama, galima iki 2008



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nuolatinė darbinė įtampa sustabdymui	24 V
Izoliacinė apsaugos klasė	B
Galios sunaudojimas, stabdys	6 W
Nominali nuolatinė įtampa	48 V
Nominali variklio srovė	3,1 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	45 - 80 %
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	0,5 kgcm ²
Stabdžio laikymo momentas	0,4 Nm
Variklio laikymo momentas	1,27 Nm
Stabdžio masės inercijos momentas	0,02 kgcm ²
Rotoriaus masės inercijos momentas	0,48 kgcm ²
Leidžiama ašinė veleno apkrova	10 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	71 N
Produkto svoris	1.400 g
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas