


Žingsninis variklis MTR-ST-87-48S-GA

Gaminio numeris: 530067

FESTO

Su reduktoriaumi.

Nutraukiama, galima iki 2008



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Posūčio tarpelis	$\leq 0,25$ deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Gear unit ratio	4:1
Izoliacinė apsaugos klasė	B
Nominali nuolatinė įtampa	48 V
Nominali variklio srovė	4,7 A
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	45 - 80 %
Apsaugos klasė	IP43
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Bendras masės inercijos momentas pašalinus galią	4,52 kgcm ²
Sukimo momentas ant reduktoriaus veleno	23 Nm
Reduktoriaus efektyvumas	0,9
Variklio laikymo momentas	23,29 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,52 kgcm ²
Rotoriaus masės inercijos momentas	4 kgcm ²
Atsparumas sukimui	$\leq 5,2$ Nm/arc
Leidžiama ašinė veleno apkrova	1.200 N
Leidžiama radialinė veleno apkrova	950 N
Produkto svoris	6.400 g
Elektrinio pajungimo sistema	Kištukas