

# Mova

## EAMC-B-19-24-6-6.35

Gaminio numeris: 530086

FESTO

Elektromechaninėms pavaroms su žingsniniu varikliu



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	6 mm
Laikiklio skersmuo 2	6,35 mm
Dydis	19
Nominalus ilgis	24 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,47 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	1,5 Nm
Produkto svoris	12 g
Informacija	atitinka RoHS