


Oro paruošimo blokų kombinacija MSB6-1/2:H2N3M1-WP-Z

Gaminio numeris: 530215

FESTO

Susideda iš filtro, slėgio reguliatoriaus, tepalinės ir tvirtinimo plokštės prie sienos. 12 bar maksimalus išėjimo slėgis, 40 µm filtras, su manometru, plastikine kolba su plastikine apsauga, rankiniu kondensato nuleidimu, srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dydis | 6 |
| Serijos | MS |
| Vykdklio užraktas | Pasukama rankenėlė su užraktu Su priedais, užrakinamas |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Filtravimo laipsnis | 40 µm |
| Kondensato drena | Rankinis pasukimas |
| Konstrukcija | Slėgio reguliatorius su manometru Standartiniai filtrai Standartinis tepalo išpurškėjas |
| Taurės apsauga | Plastikinė apsauga |
| Manometras | su manometru |
| Slėgio valdymo diapazonas | 1 ... 12 bar |
| Iėjimo slėgis 1 | 1,5 ... 18 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 3.500 l/min |
| Darbinė terpė | Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Produkto svoris | 2.000 g |
| Montavimo tipas | su priedais |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/2 |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |
| Informacija apie kolbą | PC |