

Manometras

MA-63-36-N1/4-PSI-E-RG

Gaminio numeris: 530392

FESTO

Su displėjumi psi vienetais, leistinos raudona/zalia ribos.
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Indikacijos diapazonas [psi]	0 ... 36 psi
Atitinka standartus	EN 837-1
Manometro nominalus dydis	63
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Darbinis slėgis	0 ... 36 Psi
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	2,5
Apsaugos klasė	IP43
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	NPT1/4-18
Medžiaga	Žalvaris
Informacija apie smeigę	Žalvaris
Informacija apie tvirtinimą	ABS
Informacija apie peržiūros langą	PMMA
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	90 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka deguoniui Netinka acetilenui