


Tiesinė pavara DGC-8- -

Gaminio numeris: 530906

★ Kernprogramm

FESTO

Kitokia stūmoklio eiga pagal užsakymą. Atkreipkite dėmesį į kataloge (PDF) pateiktas apkrovimo charakteristikas.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Eiga | 1 ... 2.000 mm |
| Stūmoklio diametras | 8 mm |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika Smūgių slopintuvas, minkšta charakteristika |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Kreipiančioji | Pagrindinė kreipiamoji Cirkuliuojantis guolio kreipiklis |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Variantai | Papildomas šliaužiklis kairėje, standartinis Papildomas šliaužiklis dešinėje, standartinis |
| Operating pressure MPa | 0,25 ... 0,8 MPa |
| Darbinis slėgis | 2,5 ... 8 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims | EPL Dc (GB) EPL Gb (GB) |
| ATEX kategorijos dujos | II 2G |
| ATEX kategorijos dulkės | II 3D |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sproginimo | Ex h IIC T4 Gb X |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sproginimo | Ex h IIIC T120°C Dc X |
| Nesprogi aplinkos temperatūra | +5°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 30 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 30 N |
| Montavimo tipas | su priedais |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover | Aliuminio liejinys |
| Material seals | POM TPE-U(PU) |