


# Filtras-regulatorius MS4N-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z

Gaminio numeris: 531215

FESTO

12 barų maksimalus išėjimo slėgis, 5 µm filtravimo elementas, su manometru, su rakinama regulatoriaus rankenėle, plastikine kolba ir plastikinė apsauga, rankinis kondensato nuleidimas, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Vykdyklio užraktas	Su priedais, užrakinamas
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtrus regulatorius su manometru
Maksimalus kondensato kiekis	19 ml
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu
Taurės apsauga	Plastikinė apsauga
Manometras	su manometru
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Iėjimo slėgis 1	0,8 ... 14 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,25 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.200 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	3.7.- pagal DIN ISO 8573-1
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	275 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/4-18
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/4-18
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie kolbą	PC
Medžiagos informacija, izoliacinis diskas	POM