

# Filtras-regulatorius MS6N-LFR-3/8-D6-ERV-AS-Z

Gaminio numeris: 531304

FESTO

Maksimalus slėgis 7 barai, 40 μm filtras, su manometru, užrakinama reguliavimo rankenėlė, plastikinė kolba su plastikine kolbos apsauga, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš dešinės į kairę.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                   | Reikšmė                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dydis                                     | 6                                                                                        |
| Serijos                                   | MS                                                                                       |
| Vykdyklio užraktas                        | Su priedais, užrakinamas                                                                 |
| Montavimo pozicija                        | vertikalus +/- 5°                                                                        |
| Filtravimo laipsnis                       | 40 μm                                                                                    |
| Kondensato drena                          | Pilnai automatizuota                                                                     |
| Konstrukcija                              | Filtras regulatorius su manometru                                                        |
| Maksimalus kondensato kiekis              | 38 ml                                                                                    |
| Valdiklio funkcija                        | Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu                                             |
| Taurės apsauga                            | Plastikinė apsauga                                                                       |
| Manometras                                | su manometru                                                                             |
| Slėgio valdymo diapazonas                 | 0,3 ... 7 bar                                                                            |
| Išėjimo slėgis 1                          | 2 ... 12 bar                                                                             |
| Maksimali slėgio histerezė                | 0,25 bar                                                                                 |
| Standartinis nominalus srauto debitas     | 5.700 l/min                                                                              |
| Darbinė terpė                             | Suslėgtas oras                                                                           |
| Atsparumo korozijai klasė CRC             | 2                                                                                        |
| Saugojimo temperatūra                     | -10 ... 60 °C                                                                            |
| Oro švarumo klasė išėjime                 | 5:7:- pagal DIN ISO 8573-1                                                               |
| Terpės temperatūra                        | 5 ... 60 °C                                                                              |
| Aplinkos temperatūra                      | 5 ... 60 °C                                                                              |
| Produkto svoris                           | 875 g                                                                                    |
| Montavimo tipas                           | su priedais<br>Pasirenkamas<br>Instaliavimas į priekinę panelę<br>Instaliavimas į liniją |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1          | NPT3/8-18                                                                                |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2          | NPT3/8-18                                                                                |
| Informacija apie sandariklius             | NBR                                                                                      |
| Informacija apie tvirtinimą               | Padengtas aliuminiu                                                                      |
| Informacija apie kolbą                    | PC                                                                                       |
| Medžiagos informacija, izoliacinis diskas | POM                                                                                      |