

Slėgio reguliatorius MS4N-LR-1/4-D5-AS-Z

Gaminio numeris: 531420

FESTO

4 barų maksimalus išėjimo slėgis, su manometru, su rakinama reguliatoriaus rankenėle, oro srauto kryptis: iš dešinės į kairę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	4
Serijos	MS
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	tiesiogiai valdomas diafragmos reguliatorius
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu su grįžtamu srautu
Manometras	su manometru
Slėgio valdymo diapazonas	0,3 ... 4 bar
Išėjimo slėgis 1	0,8 ... 14 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,25 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	2.100 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	225 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/4-18
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/4-18
Informacija apie pajungimo padą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie valdymo panelę	POM PA
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie membraną	NBR