


Greito jungimo lizdas KD2-CK-3

Gaminio numeris: 531621

FESTO

Užsidarantis



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Nominalus dydis | 2 mm |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 12 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 68 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Produkto svoris | 11 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | CK-3 |
| Informacija | atitinka RoHS |