


# Greito jungimo lizdas KD3-1/4-A

Gaminio numeris: 531626

FESTO

Užsidarantis



## Tech. Duomenys

| Savybės                                       | Reikšmė  |
|---|--|
| Nominalus dydis                               | 5 mm   |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 12 bar                                 |
| Standartinis nominalus srauto debitas         | 581 l/min  |
| Darbinė terpė                                 | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei       | Galima naudoti oro tepimą                        |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                 | 1 - Low corrosion stress                         |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Aplinkos temperatūra                          | -10 ... 60 °C                                    |
| Nominalus užveržimo momentas                  | 9,5 Nm   |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos     | ± 15 %   |
| Produkto svoris                               | 35 g   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1              | Išorinis sriegis G1/4                            |
| Informacija                                   | atitinka RoHS                                    |